



WH103005F

**Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase desc. 20-500W**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

**Dimensions**

Profondeur de montage	33 mm
Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	52 mm

**Textes**

Principe de variation	Coupure de phase descendante
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui