



WH103005F

Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase desc. 20-500W

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Matière Thermoplastique

Dimensions

Profondeur de montage 33 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 52 mm

Textes

Principe de variation Coupure de phase descendante

Type de raccordement Avec bornes à vis

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Equipement

Entrée de poste secondaire Oui

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui