



LNH00160T

Fusível de facas NH00 gG 160A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva

gG

Fusível

Dimensão do fusível

NH00

Características do fusível

gG

Tensão

Tipo de alimentação de tensão

CA (abreviatura)

Tensão nominal de funcionamento Ue

0 - 500 V

Tensão nominal de 50 Hz AC

500 - 500 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal

160 A

Condições de utilização

Isolado

Não

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-círcuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1

120 kA

Potência

Potência total dissipada em IN

9,40 W

Dimensões

Altura

58,50 mm

Largura

21 mm

Profundidade

79 mm