



LNH0035M

Fusible à couteaux HPC NH000 gG AC500V 35A indicateur combiné patte métallique

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe gG

Fusible

Taille de l'élément fusible NH000

Caractéristique du fusible gG

Tension

Type de tension d'alimentation AC/DC

Tension assignée d'emploi Ue 500 - 500 V

Tension assignée CA 50 Hz 500 - 500 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 35 A

Conditions d'utilisation

Isolé Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 120 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 3 W

Dimensions

Hauteur 58.50 mm

Largeur 21 mm

Profondeur 51 mm

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui