



LNH0035M

Fusível de facas NH000 gG 35A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva gG

Fusível

Dimensão do fusível NH000

Características do fusível gG

Tensão

Tipo de alimentação de tensão AC/DC

Tensão nominal de funcionamento Ue 500 - 500 V

Tensão nominal de 50 Hz AC 500 - 500 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 35 A

Condições de utilização

Isolado Não

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1 120 kA

Potência

Potência total dissipada em IN 3 W

Dimensões

Altura 58,50 mm

Largura 21 mm

Profundidade 51 mm

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim