



LNH0035M

### Pojistka nožová NH000 gG 500V 35A dvojitá signalizace

#### Technické vlastnosti

##### Architektura

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Vypínací charakteristika | gG |
|--------------------------|----|

##### Pojistka

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Velikost pojistky | NH000 |
|-------------------|-------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Charakteristika pojistek | gG |
|--------------------------|----|

##### Napětí

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Typ napájecího napětí | AC/DC |
|-----------------------|-------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní napětí AC | 500 - 500 V |
|--------------------|-------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Jmenovité napětí při AC 50 Hz | 500 - 500 V |
|-------------------------------|-------------|

##### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 35 A |
|-----------------|------|

##### Podmínky použití

|           |    |
|-----------|----|
| Izolované | Ne |
|-----------|----|

##### Hlavní elektrické atributy

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 | 120 kA |
|----------------------------------------------------------------|--------|

##### Výkon

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 3 W |
|----------------------------------------------|-----|

##### Rozměry

|       |          |
|-------|----------|
| Výška | 58,50 mm |
|-------|----------|

|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 21 mm |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Hloubka | 51 mm |
|---------|-------|

##### Udržitelnost

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
|---------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|