



VS312PD1

**Kleinverteiler, golf, APV, 36PLE, 3-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

**Installation, Montage**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Geeignet für Außenbereich | Nein    |
| Montage auf               | Aufputz |

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

**Ausstattung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen           | 3    |
| Anzahl Reihen                 | 3    |
| Anzahl Felder                 | 1    |
| Mit Schloss                   | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja   |

**Kapazität**

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 36 |
|---------------|----|

**Funktionen**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 500 mm |
| Breite | 282 mm |
| Tiefe  | 99 mm  |

**Abdeckung, Tür**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl Schranktüren  | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 0 |

**Abmessungen**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
|-----------------------------|----|

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

**Werkstoff**

|            |            |
|------------|------------|
| Werkstoff  | Kunststoff |
| RAL Nummer | 9010       |
| Farbe      | Reinweiß   |

**Ausstattung**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

**Werkstoff**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ultravioletstrahlen beständig | Nein |
|-------------------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II                   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07                              |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40                              |
| Schließungstyp                 | Schnappverschluss<br>Ohne Schloss |
| Glühdrahttest                  | 650 °C                            |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|