



LNH000010M6A

### Fusible NH000 690V aM 10A indicateur combiné préhenseur sous tension

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Courbe aM

##### Fusible

Taille de l'élément fusible NH000

Caractéristique du fusible aM

##### Tension

Type de tension d'alimentation AC

Tension assignée d'emploi Ue 690 - 690 V

Tension assignée CA 50 Hz 690 - 690 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Conditions d'utilisation

Isolé Non

##### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 80 kA

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0.50 W

##### Dimensions

Hauteur 79 mm

Largeur 20.80 mm

Profondeur 52.5 mm

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui