



LNH000010M6A

Fusível de facas NH000 aM 10A 690V

Características técnicas

Arquitetura

Curva aM

Fusível

Dimensão do fusível NH000

Características do fusível aM

Tensão

Tipo de alimentação de tensão CA (abreviatura)

Tensão nominal de funcionamento Ue 690 - 690 V

Tensão nominal de 50 Hz AC 690 - 690 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 10 A

Condições de utilização

Isolado Não

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1 80 kA

Potência

Potência total dissipada em IN 0,50 W

Dimensões

Altura 79 mm

Largura 20,80 mm

Profundidade 52,5 mm

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim