



4011

Interrupteur crépusculaire électromécanique 1 voie prog 24h avec cellule saillie

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-20 - 60 °C
-----------------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 mm ²
---	---------------------

Section de raccordement en câble rigide	2.5 mm ²
---	---------------------

Capacité

Nombre de modules	5
-------------------	---

Dimensions

Largeur	90 mm
---------	-------

Profondeur	65 mm
------------	-------