



FWU33S1

**Feldverteiler UP 108PLE mit univers,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT:507x815x115mm**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz Hohlwand

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	9
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	3
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	108
---------------	-----

**Abmessungen**

Höhe	553 mm
Breite	853 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	502 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

**Abmessungen**

Einbaubreite	810 mm
Einbautiefe	112 mm

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Klinke
----------------------------	--------

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	6
---------------------------------	---

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Ohne Schloss

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----