




UM10M

univers Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 6-pol. 40x10mm (3 szt)

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 800 A |
|-----------------|-------|

##### Wymiary

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Szerokość/grubość szyny zbiorczej | 10 - 10 mm |
| Wysokość szyny zbiorczej          | 40 mm      |
| Długość szyny                     | 1440 mm    |

##### Sprzęt

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Liczba sekcji w poziomie | 6   |
| Z zębami                 | Tak |

##### Materialy

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | Miedź |
|----------|-------|

##### Sprzęt

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Typ szyny zbiorczej | Płaski |
|---------------------|--------|

##### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |