



GBD5016009010

tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x160mm 2 komory biały

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	54 mm
Szerokość	175 mm
Długość	2000 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	2
Szerokość osłony 1	45 mm
Szerokość osłony 2	45 mm
Szerokość osłony 3	0 mm

Wymiary

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	7960 - 7960 mm ²
--------------------------------	-----------------------------

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	22
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	49

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	45 mm
-----------------------------	-------

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak

Ilustracje | Rysunki

