



KF82A

**Borne de ligação 2x16mm<sup>2</sup> (pont.)**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	63 A
------------------	------

**Conectividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

**Ligações**

Secção transversal de condutor flexível	2x 10 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Secção transversal de condutor rígido	16 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	--------------------

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
--------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----