




KF82A

Připojovací díl pro průřez 2 x 16 mm² (čelní)

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	2x 10 mm ²
Průřez plného vodiče	16 mm ²

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano