



KF82A

### Додаткова клемма живлення, 2x16мм<sup>2</sup>

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

##### Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
---------------	-----------------

##### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	2x 10 mm <sup>2</sup>
--	-----------------------

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

##### Sustainability

Без галогену	Так
--------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----