




47521404



Розетка з з/к, кришка, алюміній 16A/250B S.1 IP44

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	9006
---------	------

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	41,60 mm
Кількість одиниць	1
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP44

Сумісний із

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----