



KF83D

Připojovací díl dlouhý pro průřez 1 x 35 mm² (čelní/boční)

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	100 A
-----------------	-------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	25 mm ²
----------------------------	--------------------

Průřez plného vodiče	35 mm ²
----------------------	--------------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----