



47413522



**Zásuvka SCHUKO s clonkami, popis. polem a víčkem, komplet., IP 55, W.1, bílá mat**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 16 A

**Podmínky použití**

Provozní teplota -15 - 30 °C

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Materiál**

Barva Polární bílá  
Kód RAL 9010  
Povrchová úprava Matná  
Materiál Termoplast  
Povrch Neošetřený

**Rozměry**

Výška 77 mm  
Šířka 77 mm  
Hloubka 65 mm  
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm  
Výška pásky P-touch popisového pole 12 mm

**Instalace, montáž**

Montáž Montáž na omítku

**Konektivita**

Typ připojení Zásuvná přípojka  
Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO  
Otočná středová vložka Ne  
Se zavěšeným víčkem Ano  
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne  
Se signálním svítidlem Ne  
Zámek Ne

**Příslušenství**

Popisové pole Ano

**Kryt, dveře**

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

**Kapacita**

Počet modulů 1

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano  
Mechanická odolnost IK IK05  
Stupeň krytí IP IP55

**Funkce**

S orientačním osvětlením Ne  
S funkčním osvětlením Ne

---

**Identifikace**

---

S potiskem	Ne
------------	----

---

**Texty**

---

Kryt	Kompletní pouzdro
------	-------------------

---

Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
---------	---

---

Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
---------------	--------------------------

---

Popis	S polem pro popis
-------	-------------------

---

**Udržitelnost**

---

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

---

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

---