



KF81A

Stiftaansluitklem, aansluiting voor, 1 x 25 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	16 mm ²
--------------------------------	--------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	25 mm ²
---------------------------------	--------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----