



KF81A

Připojovací díl pro průřez 1 x 25 mm² (čelní)

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 80 A

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 16 mm²

Průřez plného vodiče 25 mm²

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano