



KF81A

Додаткова клемма живлення, 1x25мм²

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	80 A
-------------------	------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
---------------	-----------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	16 mm ²
--	--------------------

Поперечний переріз жорсткого провідника	25 mm ²
---	--------------------

Sustainability

Без галогену	Так
--------------	-----

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----