



KF84A

Borne de ligação 1x25mm² (forq.)

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	80 A
------------------	------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	16 mm ²
---	--------------------

Secção transversal de condutor rígido	25 mm ²
---------------------------------------	--------------------

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
--------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----