



KF84A

Připojovací díl pro průřez 1 x 25 mm² (boční)

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	80 A
-----------------	------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	16 mm ²
Průřez plného vodiče	25 mm ²

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano