



KF84A

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 25MM² ΠΛΑΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 80 A

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 16 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 25 mm²

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι