



722\_203\_006

**uniway Stecksocket IP2X 250 A, 108 mm (12 Steckplätze je 9 mm)**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	35 mm
Breite	120 mm
Tiefe	108 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	3 - 3 mm
Höhe Sammelschiene	15 mm

**Architektur**

Polanzahl	7
-----------	---

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	250 A
-----------	-------

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid (PA)

**Lieferumfang**

Mit Deckel	Ja
------------	----

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

