



260219



USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, polarweiß matt

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 2

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Mit Feinsicherung Nein

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Leistung

Ausgangsleistung 15 W

Leistungsaufnahme standby 0,15 W

Spannung

Eingangsspannung 230 - 230 V

Ausgangsspannung 5 - 5 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 0,20 A

Ausgangsstrom 3000 mA

Texte

Steckverbinder/Buchsen Mit 2 USB-Buchsen Typ A

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja