



WH36222603C

robusto UP Gr.1 komplett: 4Kant-Schlüsselschalter S3/1p/ 1-2-1-2 / IP21 Grau

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Abmessungen**

Abmessungen	86 x 86 mm
Einbautiefe	17 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	63 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK07

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	25 A
-----------	------

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Wechselschalter Schema 3/1-polig