



LNH0016M

**Fusível de facas NH000 gG 16A 500V**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Curva gG

**Fusível**

Dimensão do fusível NH000

Características do fusível gG

**Tensão**

Tipo de alimentação de tensão CA (abreviatura)

Tensão nominal de funcionamento Ue 500 - 500 V

Tensão nominal de 50 Hz AC 500 - 500 V

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 16 A

**Condições de utilização**

Isolado Não

**Principais atributos elétricos**

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1 120 kA

**Potência**

Potência total dissipada em IN 1,80 W

**Dimensões**

Altura 79 mm

Largura 21 mm

Profundidade 51 mm

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim