



## Nožasti osigurač NH000 16A, gG, kombinovana indikacija

### Tehničke karakteristike

#### Arhitektura

|          |    |
|----------|----|
| Krivulja | gG |
|----------|----|

#### Osigurač

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Veličina osigurača | NH000 |
|--------------------|-------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Karakteristike osigurača | gG |
|--------------------------|----|

#### Napon

|                 |    |
|-----------------|----|
| Vrsta napajanja | AC |
|-----------------|----|

#### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 16 A |
|----------------|------|

#### Uvjeti korištenja

|           |    |
|-----------|----|
| Izolirano | Ne |
|-----------|----|

#### Glavne električne karakteristike

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1 | 120 kA |
|------------------------------------------------------------|--------|

#### Snaga

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Ukupni gubitak snage pri IN | 1,80 W |
|-----------------------------|--------|

#### Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 79 mm |
|--------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Širina | 21 mm |
|--------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Dubina | 51 mm |
|--------|-------|

#### Održivost

|              |    |
|--------------|----|
| Bez halogena | Da |
|--------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|