



LNH0016M

Pojistka nožová NH000 gG 500V 16A dvojitá signalizace

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika	gG
--------------------------	----

Pojistka

Velikost pojistky	NH000
Charakteristika pojistek	gG

Napětí

Typ napájecího napětí	AC
Provozní napětí AC	500 - 500 V
Jmenovité napětí při AC 50 Hz	500 - 500 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Podmínky použití

Izolované	Ne
-----------	----

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,80 W
--	--------

Rozměry

Výška	79 mm
Šířka	21 mm
Hloubka	51 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano