



FB9923007030

Calha FB 100x230; 4 agrafos/m

Características técnicas

Dimensões

Altura	100 mm
Largura	230 mm
Comprimento	2000 mm
Largura da tampa	230 mm

Tampa, porta

Número de tampas montáveis	1
----------------------------	---

Dimensões

Secção transversal interior	19660 - 19660 mm ²
-----------------------------	-------------------------------

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	77
--	----

Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	7030
Cor	Cinzeno pedra

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP20

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

Conetividade

Acoplamento de calhas	Sem acoplamento
-----------------------	-----------------

Equipamento

Número de partições	0
Número de compartimentos	1 - 5
Número de partições conectáveis	4
Clipe de fixação de cabos incluído	Sim
Com película protetora	Não

Instalação, montagem

Perfuração da base	Sim
--------------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim

Imagens e esquemas

