



EC152

Energiezähler einphasig, 2 Tarif, Direktmessung 63A

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart

1P+N

Elektrischer Strom

Nennstrom

63 A

Kapazität

Anzahl Module

3

Konnektivität

Anschlussart

Direktanschluss

Abmessungen

Höhe

90 mm

Breite

52,50 mm

Ausstattung

Art des Impulsgebers

Elektrisch

Kompatibilität

Geeignet für

Bezug

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Messung

Messsystem

Direktmessung

Messgeräteart

Elektronisch

Frequenzmessbereich

50 - 60 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung

1

Funktionen

Genauigkeitsklasse

B

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-10 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA

1,30 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

0,20 W

Elektrischer Strom

Maximaler Strom im Messstromkreis

63 A

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja