



LNH30577M4T

NH-Sicherungseinsatz NH3 gTr 400V 577A Mittenmelder Griffflasche spannungsführend

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik gTr

Sicherung

Sicherungsgröße NH3

Sicherungscharakteristik gTr

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue 400 - 400 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 400 - 400 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 577 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 100 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 36,2 W

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 70 mm

Tiefe 87 mm