Produktdatenblatt
M59629010



M59629010

Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	30 mm
Breite	30 mm
Maß a	30 mm

Zubehör

Art des Zubehörs	Haubenformteil

Einstellungen

Winkelbereich	90 - 90

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein

Konfiguration

Schnittkaschierend	Nein

Abbildungen | Zeichnungen

