



EC100

Betriebsstundenzähler

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm ²

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	35 mm
Tiefe	60 mm

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +/- 15%
---------------------	---------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Ausstattung

Anzahl Kanäle	6
---------------	---

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja