



KB663KT

Stiftschiene 1FI-4P+1LS-3+N+5LS-1+N/1PLE

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Abmessungen

Länge	249 mm
-------	--------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Stift

Kapazität

Anzahl Module	13
---------------	----

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja