



384603



**Drehtaster, Wechsler, Serie 1930/Glas/R.classic**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polanzahl	1

**Werkstoff**

Werkstoff	Metall Kunststoff
Transparent	Nein

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	42 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzel­taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic
---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----