



WH20841109B

kallysto UP-Kleinkombinat.: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Pl. + Front Braun

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Abmessungen	77 x 77 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Braun
RAL Nummer	8014
Werkstoff	Duroplast
Glanzgrad	Matt

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz	Nein

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja