



384600



Drehtaster, Wechsler, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Architektur

Steuer-/Bedienelement Kurzer Drehgriff

Polanzahl 1

Werkstoff

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall
Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 42 mm

Durchmesser 71 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 0

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Montageart Mit Spreizkrallen

Schaltart/Variante Wechsler

Anschlussart Mit Schraubklemmen