



BRS6517019016

**Socle de goulotte fixation frontale BRS 68x170mm couvercle 80mm en acier blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	68 mm
Largeur	170 mm
Longueur	2000 mm

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	80 mm

**Dimensions**

Section intérieure / utile	10240 - 10240 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-------------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	29
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	42

**Compatibilité**

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, 45 mm
---	-----------------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matières**

Matière	Aacier
Traitement	Thermolaquage
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

**Equipement**

Éclisses incluses	No
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

