



BRS6517019016

**Brüstungskanal-Unterteil front-contrastend zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahl vweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 68 mm   |
| Breite | 170 mm  |
| Länge  | 2000 mm |

**Abdeckung, Tür**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1     |
| Oberteilbreite 1                  | 80 mm |

**Abmessungen**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Lichter innerer Querschnitt | 10240 - 10240 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|-------------------------------|

**Kapazität**

|   |    |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten) | 29 |
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 42 |

**Kompatibilität**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60 mm, 45 mm |
|--------------------------------|-----------------------|

**Installation, Montage**

|              |    |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Werkstoff  | Stahl             |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbe      | Verkehrsweiss     |
| RAL Nummer | 9016              |

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| Schutzart IP      | IP40 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|

**Ausstattung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Mit Kabelhalteklammer         | Nein |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 0    |
| Mit Schutzfolie               | Ja   |

**Nachhaltigkeit**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogenfrei   | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

