



WH27861103C

kallysto.pro petit combiné ENC complet: Interrupteur S6 + Prise T13 Gris

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dimensions	94 x 94 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Matière	Duroplast
Finition	Mat

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui