



BRH652101D9016

**Brüstungskanal-Unterteil frontrastend hfr BRH 65x210mm Oberteil 2x80mm vw**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	68 mm
Breite	210 mm
Länge	2000 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	80 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

**Abmessungen**

Lichter innerer Querschnitt	12480 - 12480 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-------------------------------

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
--------------------------------	-----------------------------------

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

**Werkstoff**

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

**Ausstattung**

Kabelhaltekammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

