



BRH652101D9016

**BRH65 bodemprofiel 65x210 mm dubbel halogeenvrij, 2 m, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 68 mm   |
| Breedte | 210 mm  |
| Lengte  | 2000 mm |

**Deksel, deur**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Aantal monteerbare deksels | 2     |
| Dekselbreedte 1            | 80 mm |
| Deur 2                     | 80 mm |
| Dekselbreedte 3            | 0 mm  |

**Afmetingen**

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Binnendoorsnede | 12480 - 12480 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|-------------------------------|

**Compatibiliteit**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Formaat apparaatinbouwmogelijkheid | Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX |
|------------------------------------|------------------------------------|

**Installatie, montage**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Materiaal               | PC-ABS      |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Kleur                   | Verkeerswit |
| RAL-code                | 9016        |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP40 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

**Aansluitmogelijkheden**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Kanaalverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|------------------|--------------------------------|

**Samenstelling**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Inclusief kabelklem           | Nee |
| Aantal kabelhouders per meter | 0   |
| Met beschermfolie             | Ja  |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

