



BKW600080

tehalit.BK Kanał współrzędny wanna stalowa BKW 600x(80-120)mm stal

Właściwości techniczne

Wymiary

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Szerokość | 600 mm |
| Długość | 2400 mm |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 39710 - 39710 mm ² |

Pojemność

| | |
|---|-----|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 164 |
|---|-----|

Wymiary

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Minimalna wysokość posadzki | 80 mm |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 80 - 120 mm |

Warunki użytkowania

| | |
|--|------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 3 kN |
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni | 2 kN |

Instrukcje

| | |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

Wymiary

| | |
|------------------------------|---|
| Liczba wbudowanych jednostek | 3 |
|------------------------------|---|

Sprzęt

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Liczba przegród | 1 - 1 |
| Typ montażu przegrody | Mocowanie śrubowe |
| Ze ścianką grodziową | Nie |

Instalacja, montaż

| | |
|-----------------|-----|
| Otwór montażowy | Bez |
|-----------------|-----|

Materiały

| | |
|---------------------------------|------|
| Materiał | Stal |
| Materiał dolnej ścianki bocznej | Stal |

Pokrywa, drzwi

| | |
|------------------|------------|
| Materiał pokrywy | Stal |
| Obróbka pokrywy | Ocynkowany |

Funkcje

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Podstawa odłączona od głównej obudowy | Tak |
|---------------------------------------|-----|

Materiały

| | |
|---------|------------|
| Obróbka | Ocynkowany |
|---------|------------|

Funkcje

| | |
|---------------------|-----|
| Z dolnym przepustem | Tak |
|---------------------|-----|

Pokrywa, drzwi

| | |
|------------------------------|-----|
| Pokrywa otworów montażowych | Nie |
| Zatraskowe mocowanie pokrywy | Nie |

Zrównoważony rozwój

| | |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

Ilustracje | Rysunki

