



KB663ET

**Stiftschiene 4-polig 10<sup>2</sup>mm 14PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Architektur**

Polanzahl 4

**Spannung**

Stoßspannungsfestigkeit Uimp 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 400 V

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm<sup>2</sup>

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Stift

**Kapazität**

Anzahl Module 14

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja