



KB663ET

**Stiftschiene 4-polig 10<sup>2</sup>mm 14PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Architektur**

Polanzahl	4
-----------	---

**Spannung**

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
------------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
-------------------------------	-------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Stift
-----------------------	-------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	14
---------------	----

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----