



KB663DT

Stiftschiene 4-polig 10²mm 13PLE

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 4

Abmessungen

Länge 234 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Stift

Kapazität

Anzahl Module 13

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja