



KB663DT

Stiftschiene 4-polig 10²mm 13PLE

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Abmessungen

Länge	234 mm
-------	--------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
------------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
-------------------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Stift
-----------------------	-------------------------

Kapazität

Anzahl Module	13
---------------	----

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----